

## Colad Classic maskeringspapper

Maskeringspapper Classic, återvunnet papper, 450 meter rullar, 40 g. Lätt att riva med hjälp av en aprontaperkniv, men kommer inte att riva lätt på grund av hanteringen av det. Perfekta barriäregenskaper i kombination med rätt absorptionsförmåga.

Fördelar med maskeringspapper Classic:

- Lätt att riva i en rak linje
- Perfekta barriäregenskaper
- Rätt absorptionsegenskaper
- Färgen fastnar på maskeringspappret men blöder inte genom under normala förhållanden
- För enkel applicering av Colad maskeringspapper, olika dispenserar för maskeringspapper finns tillgängliga

### Information om förpackningar

Per rulle

- Sprängande styrka: Tappi 403 kPa.m<sup>2</sup> /g 2.7
- Porositet: ISO 5636-3 (Bendtsen) ml/min 150 180
- Vattenabsorption: ISO 535 (Cobb) ml/g 22 25
- Kärnan: 5,0 cm +/- 2 mm
- Färg: Brun
- Rullens längd: Garanterat 450 meter



**Artikelnummer:** 2100xxx

**Specifikationer:** Classic maskeringspapper

Art.nr.	Variant	EAN
210021	21 cm	8714247011515
210028	28 cm	8714247013397
210037	37,5 cm	8714247011539
210045	45 cm	8714247013526
210060	60 cm	8714247011553
210090	90 cm	8714247011577
2100120	120 cm	8714247011591
2100150	150 cm	8714247011614

## Ofta ställda frågor

### > Hur väljer man rätt maskeringspapper?

Välj rätt maskeringspapper utifrån följande egenskaper:

- Grammaturl: beroende på grammaturl kan papperets porositet och absorptionsförmåga förändras.
- Absorption: avgör hur mycket färg som kan absorberas av papperet innan det börjar tränga in.
- Styrka: papperets styrka avgör risken för sprickor under appliceringen.
- Porositet: avgör hur mycket färg som passerar genom papperet.

### > Hur applicerar man maskeringspapper med maskeringstejp?

Colads dispensrar för maskeringspapper applicerar maskeringstejpen automatiskt med papperet!

Alla våra dispensrar för maskeringspapper är utformade för snabb och enkel maskering. De mobila enheterna är utrustade med kraftiga hjul som kan flyttas genom maskeringsområdet, inklusive gallergolv. Kolla in konst 2020, 2030, 2010 eller 000847

### > Enligt vilka ISO-standarder tillverkas Colads maskeringspapper?

Colad återvunnet maskeringspapper är tillverkat i enlighet med

1. Ämne: Tappi 410
2. Sprängstyrka: Tappi 403
3. Porositet: Bendtsen
4. Vattenabsorption (60 sek): Tappi 441ISO 535 (Cobb)

### > Hur miljövänligt är Colads maskeringspapper?

Colads återvunna maskeringspapper tillverkas i enlighet med

- ISO 14001 säkerställer att miljöpåverkan mäts och förbättras.
- Biologiskt nedbrytbart i enlighet med kraven i standard EN 13432:2000.

## Relaterade produkter



**2060xxx**

Maskeringstejp Premium



**9070xx**

Transparent Täckplast



**6365xxx**

Premium Maskeringspapper



**9090**

Sensor Covers

## Certifieringar



**Compostable  
EN13432:2000**

### Ansvarsfriskrivning

Det är användarens ansvar att läsa, förstå och tillämpa den information som finns i detta datablad. Produkterna är endast avsedda för yrkesmässigt bruk. Nödvändig skyddsutrustning och skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med OEM:s riktlinjer och föreskrifter. All information är avsedd för användarens övervägande, undersökning och verifiering. Den specifika användningen, tillämpningen och användningsförhållandena ligger utanför EMM International BV:s kontroll. Det är användarens ansvar att fastställa produktens lämplighet för användarens specifika tillämpning.