

Tekniskt Datablad

Allmänt

Artikelnummer: 2061
Beskrivning: Masking Film Dispenser Smart



Specifikationer:

Lättanvänd dispenser för maskeringsfilm. Använd maskeringsfilmens kartong på dispensern för att förhindra dammförening.

Funktioner och förderlar:

- Mindre dammföreningar: mindre damm på folien tack vare den slutna kartongen (med dispenserfunktion).
- Dispensern kan förvaras vertikalt vilket sparar utrymme
- Mobil, enkel att flytta
- Kan enkelt användas av endast en person
- Kartongen kan användas som skärningsguide.

Lämplighet

Lämplig för alla Colads maskeringsfilmer i kombination med kartongen med inbyggd dispenserfunktion. Även för andra varumärken med fyrkantig kartong och dispenserfunktion. Maximal storlek på kartongen: 105 cm lång, 25 cm bred och 25 cm hög.



Tekniska specifikationer:

Färg	Röd
Material	Metall
Förpackningsenhet	1 st.
Förpackningsstorlek (l x b x h)	
Produktstorlek (l x b x h)	120 x 54 x 44 cm (yttre dimensionen)
Vikt	8,5 kg
Maximal lådstorlek för folie (l x b x h)	110 x 24 x 24 cm (dispenserfunktion krävs)


BRUKSANVISNING

Första användningstillfället: Montera en låda med folie (horisontell montering):

1. Lossa de svarta vreden från den övre delen. Den övre delen är försedd med ett handtag och är fäst vid mittenstången.



2. För hela överdelen en liten bit utåt så att lådan får plats på längden.



3. Lossa de svarta vreden från den nedre delen, vid hjulen. För de "röda hållarna" så långt ut som möjligt. Dra åt de svarta vreden så att de "röda hållarna" fortfarande är upprätta.



4. För in lådan från sidan av dispensern. Placera den så nära den nedre delen som möjligt (vid hjulen).



5. Skjut överdelen (med handtaget) mot lådan. Dra åt de svarta vreden från den övre delen till mittenstängan för att fixera den övre delen.



+



6. Skjut de "röda hållarna" mot lådan. Dra åt de svarta vreden för att fixera lådan.



Byte (samma artikelnummer för folien):

1. Lossa de svarta vreden vid den nedre delen (vid hjulen) och för de "röda hållarna" så långt ut som möjligt.
2. Dra åt de svarta vreden. På så vis hålls de "röda hållarna" uppe.
3. För in lådan med folien från sidan. Placera den så nära den nedre delen som möjligt (vid hjulen).
4. Skjut de "röda hållarna" mot lådan. Dra åt de svarta vreden för att fixera lådan.

Relaterade Colad-produkter:

Artikelnummer: 6365 – Genomskinlig Täckplast 4 x 300 m

Artikelnummer: 2070 – Magnetisk folieskärare

Varning

Tekniskt datablad och säkerhetsdatablad: Det är användarens ansvar att läsa, förstå och följa den information som ges i det tekniska databladet. **The information about work and environmental safety is available on the material safety data sheet (MSDS) via www.colad.co.** Det är användarens ansvar att läsa och följa informationen.

Produkterna är avsedda för professionell användning. Nödvändig skyddsutrustning och nödvändiga skyddskläder ska användas.

Reparationer ska alltid utföras i enlighet med originalutrustningstillverkarens regler och specifikationer. All information ska tas i beaktande, granskas och verifieras av användaren. Specifika tillämpningar och användningsomständigheter ligger utanför EMM International B.V:s kontroll. Det är användarens ansvar att avgöra huruvida de produkter som nämns är lämpliga för användarens specifika tillämpning.

Skapad av:

EMM International BV

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands

www.emm.se



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.co