

Artikelnummer: 8600

Specifikationer: Advanced Cut

EAN: 8714247039694



Colad Advanced Cut

Ett mycket kraftfullt polermedel som avlägsnar aggressiva repor, defekter och oregelbundenheter på ett ögonblick! Snabbverkande lösning för aggressiva repor och färgdefekter. Påverkar inte genomskinliga lacker, plast- eller gummidelar, vilket innebär att man slipper tidskrävande maskering. Innehåller inga lösningsmedel

Information om förpackningar

1 kg doseringsflaska

Ofta ställda frågor

> **How do I use Advanced Cut?**

Shake well before use. Make sure the surface is clean before applying Colad Advanced Cut. Apply sufficient amount of Advanced Cut on to the polishing pad and distribute evenly. Start polishing with medium pressure on the machine (medium-high speed, 1300-1500 RPM). Reduce pressure when the polishing material starts to dry till all scratches are disappeared. Remove leftover compound with Hamach Microfiber Cloth [Art.no. 000812]. For an improved finish follow up with Colad OneStepReady [Art.no. 8700].

> **Is the Advanced Cut usable direct after sanding?**

Can be used directly after sanding with P1200 or P1500. For an improved and high gloss finish follow up with Colad OneStepReady

> **How do I get the best results?**

The best result is achieved by using a Colad Clean Pad Hard and rotary machine.

Relaterade produkter



8700

OneStepReady



8800



MSDS

Ansvarsfriskrivning

Det är användarens ansvar att läsa, förstå och tillämpa den information som finns i detta datablad. Produkterna är endast avsedda för yrkesmässigt bruk. Nödvändig skyddsutrustning och skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med OEM:s riktlinjer och föreskrifter. All information är avsedd för användarens övervägande, undersökning och verifiering. Den specifika användningen, tillämpningen och användningsförhållandena ligger utanför EMM International BV:s kontroll. Det är användarens ansvar att fastställa produktens lämplighet för användarens specifika tillämpning.