

Prise antenne R-TV+SAT intermédiaire aluminium Simon 270

RÉF. 20000487-093



INFORMATION DE BASE

FINITION

COMPATIBILITÉ

CLASSE ETIM

Cadres Simon 270

EC000439

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise R-TV + SAT, enjoliveur et
mode d'emploi

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 1,5 à 2,5 mm

TYPE DE CONNECTEUR
IEC

TYPE DE COUVERCLE

Large

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

FORMAT

R/TV,SAT

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

RAL

9006

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

8

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Universal

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 A1:2015 + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053266182

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.09

LONGUEUR EMBALLAGE

280.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.09

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

901320.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053264904

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.50

POIDS NET EMBALLAGE

0.44

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

58.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE


KGM

● INTERMEDIA
20000487-09


○ FINAL
20000488-09x

● UNICA
20000486-09x

En Serie/Cascada



En Estrella



1



2



3



4



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet