

Disjoncteur magnétothermique bipolaire 10A pour 3 éléments avec plaque noir Simon K45

RÉF. KF04B/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Colonnes, mini-colonnes, Ofiblocks, Téléblocs et goulottes et périmètre à ajustement direct pour mécanismes Simon K45, avec une capacité minimale de 3 mécanismes K45.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Disjoncteur magnétothermique bipolaire 10A , plaque et adaptateur pour boîtier Simon K45

CLASSE ETIM

EC000042

REMARQUES

Ne convient pas pour une installation dans des boîtiers muraux, des boîtiers de sol ou la gamme de boîtiers métalliques Simon K45. Dans ce cas, il doit être combiné avec le disjoncteur magnétothermique K106A / 14 à montage encastré.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Jusqu'à 25 mm

DISPONIBLE EN

Disjoncteur magnétothermique bipolaire, 16 A et 25 A différentiel avec une sensibilité de 30 mA

CAPACITÉ DE COUPURE (A)

6000 A

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

1 entrée par connecteur terminal

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FORMAT

DIN

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

10 A

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Oui, par le jeu de barres 68002-31

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

TYPE DE MÉCANISME

Inclinaison

NOMBRE DE MODULES

1 et a demi modules

ALIMENTATION (V~)

400 V~

RAL

7021

COURBE DE DÉCLENCHEMENT

Courbe C

VERSION

Triple

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour une installation dans des canalisations directes (murales), mini-colonnes (sol), colonnes (plafond), Ofiblocks et Téléblocs (mobilier) de la gamme K45 avec 3 mécanismes de capacité

RETRAIT DU DISJONCTEUR

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

NOMBRE DE BORNES

4 (2 connecteurs terminal par pôle)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.29	LONGUEUR EMBALLAGE 230.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436042766	VOLUME EMBALLAGE 2949750.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 95.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.29	LARGEUR EMBALLAGE 135.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.44
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM