


Base de enchufe Schuko Simon iO 16A 230 V~ com sistema de parafuso a ouro Simon 270

REF. 21000432-095



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

TIPO DE MECANISMO

Insertion

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

2 x 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDADE (A)

16 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35°C

TIPO DE TAMPA

Larga

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL

1036

FORMATO

Schuko

TENSÃO (V~)

127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053281819	0.09	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	242000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053281819	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	0.09
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.09	55.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	55.00	



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet