


Tomada de sinal R-TV+Sat final preto mate Simon 270

REF. 20000488-098



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Preto Matt

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CLASSE ETIM

EC000439

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada R-TV+SAT, tampa e folha de instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE CONECTOR
IEC

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
R/TV,SAT

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 45 °C

RAL
9005

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
8

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053266311

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.09

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.09

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053265031

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

55.50

LARGURA DA EMBALAGEM

117.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

280.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1818180.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.88

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

● INTERMEDIA
20000487-09

○ FINAL
20000488-09x

● UNICA
20000486-09x

En Serie/Cascada



En Estrella



1



2



3



4



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet