


Master persianas lamas iO blanco Simon 270

REF. 21000233-090



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Descubre el Master persianas lamas iO blanco Simon 270 de la serie Simon 270. Un producto diseñado para ofrecer funcionalidad, compatibilidad y estilo en instalaciones residenciales y comerciales.

ACABADO

Blanco

SÍMBOLO

Flecha

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

TIPO DE BALANCÍN

Ancha

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC000044

OBSERVACIONES

Elemento destinado al control de persianas de lamas orientables SuperGradhermetic mediante el controlador ISG80/83 SOMFY.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD

Wifi

TIPO DE MECANISMO

Push

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

NÚMERO DE INTERRUPTORES

1

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

INTENSIDAD (A)

10 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RAL

9003

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/53/UE RED | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009 | ETSI EN 300328 V2.2.2 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053302545

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

242000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053302545

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

1.45

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

80.00

PESO NETO EMBALAJE

0.09

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

55.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.09

LONGITUD EMBALAJE

55.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.09

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet