

Tomada de sinal R-TV+Sat final alumínio Simon 270

REF. 20000488-093



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Alumínio fosco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CLASSE ETIM

EC000439

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada R-TV+SAT, tampa e folha de instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

R/TV,SAT

TIPO DE MECANISMO

Insertion

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 45 °C

TIPO DE CONECTOR

IEC

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL

9006

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053266267

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.09

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.09

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053264980

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

55.50

LARGURA DA EMBALAGEM

58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

280.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

901320.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.44

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

● INTERMEDIA
20000487-09

○ FINAL
20000488-09x

● UNICA
20000486-09x

En Serie/Cascada



En Estrella



1



2



3



4



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet